




#### Données électriques

|                                            |     |                |
|--------------------------------------------|-----|----------------|
| Tension d'alimentation                     | [V] | 10...110 AC/DC |
| Courant de sortie par module / emplacement | [A] | 4              |
| Courant de sortie total                    | [A] | 12             |

#### Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -15...90 |
| Indice de protection |      | IP 67    |

#### Données mécaniques

|                                   |      |              |
|-----------------------------------|------|--------------|
| Dimensions                        | [mm] | 18 x 54 x 82 |
| Nombre d'emplacements répartiteur |      | 4            |

#### Remarques

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| Unité d'emballage |  | 1 pièces |
|-------------------|--|----------|




## Répartiteur

## Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

## Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A



## Raccordement

|       |           |   |
|-------|-----------|---|
| BN    | 1 (1...4) | C |
| BU    | 3 (1...4) | C |
| GN/YE | 5 (1...4) | C |
| WH    | 4 (1)     | C |
| GN    | 4 (2)     | C |
| YE    | 4 (3)     | C |
| GY    | 4 (4)     | C |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
|         | Couleurs des fils conducteurs : |
| BN =    | brun                            |
| BU =    | bleu                            |
| GN =    | vert                            |
| GN/YE = | vert / jaune                    |
| GY =    | gris                            |
| WH =    | blanc                           |
| YE =    | jaune                           |