


Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-R3/1M



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Application

Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques [mm]

1030

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

120

OOF

Portée des fibres optiques [mm]

400

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

120

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...150

Données mécaniques

Poids [g]

128,5

Type tête de détection

coudé

E20500



Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-R3/1M

Diamètre de la tête de détection [mm]	3
Longueur de la tête de détection [mm]	10
Longueur totale [mm]	1000
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Disposition des fibres	
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone

Accessoires

Fourniture	E20103
------------	--------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------