


## Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-R3/2,5m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

## Zone de détection

Portée avec amplificateur  
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

## OKF

Portée des fibres optiques [mm]

85

## OUF

Portée des fibres optiques [mm]

85

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...150

## Données mécaniques

Type tête de détection

coudé

Diamètre de la tête de  
détection [mm]

3

Longueur de la tête de  
détection [mm]

10

Longueur totale [mm]

2500

Rayon de courbure minimum [mm]

20

Matière des fibres optiques

verre



Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-R3/2,5m

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Matière de la tête des fibres optiques  | inox (1.4305/303) |
| Matière de la gaine des fibres optiques | métal et silicone |
| Remarques                               |                   |
| Unité d'emballage                       | 1 pièces          |