


TD2263



디스플레이를 보유한 온도 전송기

TD-250FFED06-A-ZVG/US



EL = 설치 길이



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1	
측정범위	-50...150 °C	-58...302 °F
통신 인터페이스	IO-Link	
프로세스 커넥션	Ø 6 mm	
설치 길이 EL [mm]	250	

어플리케이션

측정요소	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
매체	액체 및 가스 매체	
정격압력 [bar]	160	
진공 내구성 [mbar]	-1000	

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...32 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")	
전류소모 [mA]	< 50	
보호 클래스	III	
양극성 전환 방지	yes	
Power-on 지연시간 [s]	2	



디스플레이를 보유한 온도 전송기

TD-250FFED06-A-ZVG/US

입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능)
아날로그 출력 수		1
아날로그 전류 출력	[mA]	4...20
최대 부하	[Ω]	300
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위		-50...150 °C-58...302 °F
공장설정		0...300 °F
해상도		
아날로그 출력 해상도	[K]	0,04
디스플레이 해상도	[K]	0,28
정확성 / 편차		
정밀 아날로그 출력	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
온도계수	[간격의 % / 10K]	0,1; (추천 조건인 25 °C로 부터의 이탈의 경우)
반응시간		
응답 동력 T05 / T09	[s]	1 / 3
인터페이스		
통신 인터페이스		IO-Link
전송 타입		COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정		1.1
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
저장온도	[°C]	-40...100
보호등급		IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서		
EMC		DIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-3
쇼크 내구성		DIN IEC 68-2-2750 g (11 ms)
진동 내구성		DIN IEC 68-2-610 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	407
인증서에 대한 주의		공장 인증서 다운로드: www.factory-certificate.ifm
UL 인증서		UL 인증서 번호K001
기계적 데이터		
무게	[g]	252
크기	[mm]	Ø 6
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4404 / 316L) 전해폴리싱
프로세스 커넥션		Ø 6 mm

TD2263



디스플레이를 보유한 온도 전송기

TD-250FFED06-A-ZVG/US

침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	Ra: < 0,8	
프로브 직경 [mm]		6
설치 길이 EL [mm]		250

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		7 세그먼트 LED 디스플레이, 4 자릿수 디스플레이 유닛 / 상태, °C / °F

비고		
비고		MS = 설정된 측정 간격 정확한 값은 흐르는 물에 적용됨
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

