


TM4441



프로세스 접속을 보유한 온도 센서

TM-150KFBR12- /US/



제품 특성		
측정범위	-40...150 °C	-40...302 °F
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/2	
설치 길이 EL	[mm]	150
어플리케이션		
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
매체	액체 및 가스 매체	
정격압력	[bar]	160
최소 잠기는 깊이	[mm]	15
전기적 데이터		
보호 클래스	III	
측정 범위 / 설정 범위		
프로브 길이 L	[mm]	136
측정범위	-40...150 °C	-40...302 °F
정확성 / 편차		
정확성	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
반응시간		
응답 동력 T05 / T09	[s]	1 / 3; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
저장온도	[°C]	-40...100
보호등급	IP 68; IP 69K	
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	22831
기계적 데이터		
무게	[g]	183
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM)	

TM4441



프로세스 접속을 보유한 온도 센서

TM-150KFBR12-

/US/

조임 토크	[Nm]	45
프로세스 커넥션		나사로 접속 G 1/2
프로브 직경	[mm]	6
설치 길이 EL	[mm]	150

비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
		정확한 값은 흐르는 물에 적용됨
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접속점: 금으로 도금함



연결부

