



Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-M6/1,5M



Application		
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique	
Application	Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile	
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OIF	
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	270
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Poids	[g]	157,8
Type tête de détection	droit	
Filetage tête de détection	M6	
Longueur totale	[mm]	1500
Rayon de courbure minimum	[mm]	30; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres		
Matières	Adaptateur: PA	
Matière des fibres optiques	verre	



Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-M6/1,5M

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 4 x M6, inox
	disques dentés: 4
	écrou moleté: 1 x M30
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces