


TM4311



프로세스 접속을 보유한 온도 센서

TM-050KFBN12-

/US/



제품 특성

측정범위	-40...150 °C	-40...302 °F
프로세스 커넥션	나사로 접속 1/2" NPT	
설치 길이 EL	[mm]	50

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
매체	액체 및 가스 매체	
정격압력	[bar]	160
최소 잠기는 깊이	[mm]	15

전기적 데이터

보호 클래스	III
--------	-----

측정 범위 / 설정 범위

프로브 길이 L	[mm]	42
측정범위	-40...150 °C	-40...302 °F

정확성 / 편차

정확성	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-----	-----	-------------------------

반응시간

응답 동력 T05 / T09	[s]	1 / 3; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
-----------------	-----	--

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
저장온도	[°C]	-40...100
보호등급	IP 68; IP 69K	

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	22831

기계적 데이터

무게	[g]	138,5
----	-----	-------

TM4311



프로세스 접속을 보유한 온도 센서


TM-050KFBN12- /US/

재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L)
프로세스 커넥션	나사로 접속 1/2" NPT
프로브 직경 [mm]	6
설치 길이 EL [mm]	50

비고	
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
	정확한 값은 흐르는 물에 적용됨
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접속점: 금으로 도금함



연결부

