




Kit de montage avec capot de protection pour détecteurs optoélectroniques

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD



Application	
Version	montage par cylindre de serrage, avec équerre de protection
Données mécaniques	
Poids [g]	389,2
Type de montage	platine; (M12)
Matières	inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: zamac
Accessoires	
Fourniture	Vis à tête cylindrique: 1 x M12 x 120 Ecrous: 2 x M12 rondelles: 2 vis à tête cylindrique: 2 x M5 x 16

E21093



Kit de montage avec capot de protection pour détecteurs optoélectroniques

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------