


TS2089



프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-200KLKD10-...../US/



제품 특성

측정범위	-40...90 °C	-40...194 °F
프로세스 커넥션	Ø 10 mm	

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
매체	액체 및 가스 매체	
최소 잠기는 깊이 [mm]	15	

전기적 데이터

보호 클래스	III
--------	-----

측정 범위 / 설정 범위

측정범위	-40...90 °C	-40...194 °F
------	-------------	--------------

정확성 / 편차

정확성 [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
---------	-----------------------------------

반응시간

응답 동력 T05 / T09 [s]	6 / 25; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
---------------------	---

작동 조건

보호등급	IP 67
------	-------

테스트 / 인증서

MTTF [년 (해)]	11415,5
--------------	---------

기계적 데이터

무게 [g]	95,5
하우징	측정장치
크기 [mm]	Ø 10
재질	스텐레스
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L)
프로세스 커넥션	Ø 10 mm
프로브 직경 [mm]	10

비고

비고	정확한 값은 흐르는 물에 적용됨
포장당	1 갯수

TS2089



프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-200KLKD10-...../US/

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접속점: 금으로 도금함



연결부

