


Accouplement hélicoïdal pour codeurs

COUPLING 25-6-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
2 profondeur der Klemmnabe

Données mécaniques

Poids	[g]	27
Dimensions	[mm]	Ø 25 / L = 24
Matières		aluminium
Couple de serrage	[Nm]	couple de serrage vis: 120 Ncm
Diamètre extérieur D	[mm]	25
Diamètre intérieur 1	[mm]	6
Diamètre intérieur 2	[mm]	10
Profondeur de la vis de serrage	[mm]	7
Vis de serrage	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Longueur	[mm]	24
Vitesse de rotation mécanique max.	[U/min]	8000
Désalignement axial max. de l'arbre	[mm]	± 0,5
Désalignement radial max. de l'arbre	[mm]	± 0,3
Désalignement angulaire max.	[°]	± 4,0

Remarques

Remarques	Les valeurs spécifiées s'appliquent aux accouplements avec des trous alésés indiqués à une température de 23 °C. Les déports radial, angulaire et axial indiqués sont des valeurs maximales qui ne doivent pas atteindre leur maximum simultanément au cours du fonctionnement.
Unité d'emballage	1 pièces