


TS325A



프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-300KEKD06...../3M/3D/3G



제품 특성		
측정범위	-20...80 °C	-4...176 °F
프로세스 커넥션	Ø 5 mm	
어플리케이션		
특수성(시스템)	보호된 케이블	
측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, B등급; 작동중의 전기 최대 10 mA)	
매체	액체 및 가스 매체	
최소 잠기는 깊이	[mm]	15
전기적 데이터		
절연 등급	[V]	2500; (센서 하우징과 내부 사이의 절연)
보호 클래스	III	
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위	-20...80 °C	-4...176 °F
측정영역에 대한 주의	비 ATEX 어플리케이션을 위한 측정 영역: -20...180 °C / -4...356 °F	
정확성 / 편차		
정확성	[K]	± (0,30 K + 0,005 x t)
반응시간		
응답 동력 T05 / T09	[s]	4 / 10; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
ATEX 마킹	 II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc X	
	 II 3G Ex nA IIC T5 Gc X	
MTTF	[년 (해)]	19025,9
기계적 데이터		
무게	[g]	88,6
크기	[mm]	Ø 5 / L = 40
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
프로세스 커넥션	Ø 5 mm	
프로브 직경	[mm]	5
비고		
비고	정확한 값은 흐르는 물에 적용됨	

TS325A



프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-300KEKD06...../3M/3D/3G


포장당

1 갯수

전기적 연결

케이블: 3 m, 실리콘, screen됨

연결부



1 = 화면 하우징에 접속되지 않음
코어 색상 :
WH = 흰색
BK = 흑색
RD = 적색