

TS335A




프로세스 접촉을 보유한 온도 케이블 센서

TS-300KEKD05...../US/3D

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: TS325A

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

측정범위	-20...80 °C	-4...176 °F
------	-------------	-------------

어플리케이션

특수성(시스템)	보호된 케이블
측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, B등급; 작동중의 전기 최대 10 mA)
매체	액체 및 가스 매체
최소 잠기는 깊이 [mm]	15

전기적 데이터

보호 클래스	III
--------	-----

측정 범위 / 설정 범위

측정범위	-20...80 °C	-4...176 °F
측정영역에 대한 주의	비 ATEX 어플리케이션을 위한 측정 영역: -20...180 °C / -4...356 °F	

정확성 / 편차

정확성 [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
---------	-----------------------------

반응시간

응답 동력 T05 / T09 [s]	6 / 18; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
---------------------	---

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

ATEX 마킹	II 3D IP 67 T 100 °C X
---------	------------------------

기계적 데이터

크기 [mm]	Ø 5 / L = 35
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti)
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4571/316Ti)
프로브 직경 [mm]	5

비고

비고	정확한 값은 흐르는 물에 적용됨
포장당	1 갯수

TS335A




프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-300KEKD05...../US/3D

전기적 연결

케이블: 3 m, 실리콘, screen됨

연결부



1 = 화면 하우징에 접속되지 않음
코어 색상 :
WH = 흰색
BK = 흑색
RD = 적색