

Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".



## Application

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Sans silicone              | oui                                                                                 |

## Données électriques

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation  | [V] | 10...36 DC |
| Classe de protection    |     | II         |
| Courant de sortie total | [A] | 4          |

## Sorties

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | PNP |
|-------------|-----|

## Conditions d'utilisation

|                                                     |      |                             |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Température ambiante                                | [°C] | -25...90                    |
| Remarque sur la température ambiante                |      | cULus: ...75                |
| Température ambiante en mouvement                   | [°C] | -25...90                    |
| Remarque sur la température ambiante (en mouvement) |      | cULus: ...75                |
| Indice de protection                                |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Données mécaniques

|                      |     |                 |
|----------------------|-----|-----------------|
| Poids                | [g] | 80,8            |
| Matière du corps     |     | TPU             |
| Matière écrou moleté |     | laiton, nickelé |



## Câble en Y

YDOAH032MSS00,6H03STGH040MSS

|                                       |                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière des joints                    | FKM                                       |                                                                                                      |
| Nombre d'emplacements répartiteur     | 2                                         |                                                                                                      |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui                                       |                                                                                                      |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 10 x diamètre du câble                                                                          |
|                                       | vitesse de passage                        | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | cycles de courbure                        | > 5 Mio.                                                                                             |
|                                       | sollicitation de torsion                  | ± 180 °/m                                                                                            |

## Afficheurs / éléments de service

|            |                     |                |
|------------|---------------------|----------------|
| Indication | état de commutation | 1 x LED, jaune |
|            | fonctionnement      | 1 x LED, vert  |

## Remarques

|                   |                                                                            |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Remarques         | Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements". |  |
| Unité d'emballage | 1 pièces                                                                   |  |

## Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



## Câble en Y

YDOAH032MSS00,6H03STGH040MSS

### Raccordement électrique

#### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm





## Câble en Y

YDOAH032MSS00,6H03STGH040MSS

### Diagrammes et courbes



déclassement  $I_{max} * 0,8$  DIN EN 60512-5-2

X Température ambiante [°C]

Y Courant [A]