


TU5105



온도 트랜스미터
TU-025CLEM14-A-ZVG/AM



제품 특성		
입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1	
측정범위	-50...150 °C	-58...302 °F
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/4 외부 스레드	
설치 길이 EL	[mm]	25
어플리케이션		
측정요소	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
매체	액체 및 가스 매체	
정격압력	[bar]	400
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	8...32 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모	[mA]	< 30
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1	
출력		
출력의 전체 수	1	
출력 시그널	아날로그 시그널	
아날로그 출력 수	1	
아날로그 전압 출력	[V]	0,5...4,5
최소 부하 내구성	[Ω]	2000
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위	-50...150 °C	-58...302 °F



온도 트랜스미터

TU-025CLEM14-A-ZVG/AM

해상도		
아날로그 출력 해상도	[K]	0,1
정확성 / 편차		
정밀 아날로그 출력	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% MS)$
온도계수	[간격의 % / 10K]	0,1; (추천 조건인 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 로 부터의 이탈의 경우)
반응시간		
응답 동력 T05 / T09	[s]	1 / 3; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...100
저장온도	[°C]	-40...100
보호등급		IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	849
UL 인증서	UL 인증서 번호	K010
기계적 데이터		
무게	[g]	90,5
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); PPS; 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM)
프로세스 커넥션		나사로 접속 G 1/4 외부 스레드
프로브 직경	[mm]	6
설치 길이 EL	[mm]	25
비고		
비고		정확한 값은 흐르는 물에 적용됨
		UL 참조: 과전류 방지기능이 있는 저전압 회로에 사용하기 위함
		UL873 탭에 따름 28.1 또는 $I_{max} = 100/U_b$ (U_b = 회로 전압)
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x AMP-Superseal		
		


TU5105



온도 트랜스미터

TU-025CLEM14-A-ZVG/AM

연결부



OUT:

아날로그 출력