




냉각수 제어반

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 여과기
- 2 자기 유도형 유량계 센서 SM6000
- 3 물 정지 - 밸브
- 4 역류방지용 밸브
- 5 같은 궤도-규정 밸브
- 6 전자 압력 모니터 PK6524



제품 특성

용접 건 (gun)을 위한 프로세스 연결

프로세스 커넥션 M22 x 1,5

물 공급을 위한 프로세스 연결

프로세스 커넥션 M22 x 1,5



냉각수 제어반

KWST WITH BALANCING VALVES

유량 모니터링		
측정범위	[l/min]	0,1...25
어플리케이션		
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
어플리케이션	산업 어플리케이션 / 공장 자동화; 냉각수 제어	
설치	어댑터를 통하여 파이프라인에 연결; 호스연결	
측정 파라미터	유량; 온도; 압력; 토탈라이저	
컨트롤	수동	
매체	전도력있는 액상 매체; 물을 기본으로 하는 매체; 글리콜 용액	
매체 온도	[°C]	-10...70
정격압력	[bar]	10
구성요소	자기 유도형 유량계 센서, SM6000	
	전자 압력 모니터, PK6524	
	여과기	
	물 정지 - 밸브	
	같은 궤도-규정 밸브	
	역류방지용 밸브	
출력		
출력 시그널	스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 임펄스 출력; IO-Link (설정가능)	
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)	
측정 범위 / 설정 범위		
압력감시		
측정범위	[bar]	0...10
유량 모니터링		
측정범위	[l/min]	0,1...25
온도 모니터링		
측정범위	[°C]	-20...80
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...50
저장온도	[°C]	-25...80
보호등급	IP 67; (센서)	
테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
압력 장비 지침	sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체	
기계적 데이터		
무게	[g]	3858
마운팅 타입	마운팅 브라켓	
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; 플루오르 탄성고무 (FKM); TPE; 청동 (2.1096.01)	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L); PEEK; 플루오르 탄성고무 (FKM); NBR; PVDF	
용접 건 (gun)을 위한 프로세스 연결		
프로세스 커넥션	M22 x 1,5	



냉각수 제어반

KWST WITH BALANCING VALVES

물 공급을 위한 프로세스 연결	
프로세스 커넥션	M22 x 1,5
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
커넥터: 3 x M12; 접촉점: 금으로 도금함	