


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag
Wird ersetzt durch: EVC041

Produktmerkmale

Verbindungskabel

M12-Stecker / M12-Kupplung

silikonfrei

halogenfrei

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung AC/DC

Betriebsspannung [V] 250 AC / 300 DC

Strombelastbarkeit [A] 3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Ausführung gerade / gerade

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing; vernickelt


Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm] Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9

Gewicht [kg] 0,046

Elektrischer Anschluss

Anschluss PUR-Kabel / 0,6 m;
3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,3 mm; halogenfrei

Mantelfarbe schwarz

Anschlussbelegung

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück] 1



E11402

VDOGH030MSS00,6H03STGH030MSS


Verbindungstechnik

Wird ersetzt durch: EVC041

E11402

VDOGH030MSS00.6H03STGH030MSS

Connection technology

no longer available - archive entry
replaced by: EVC041

Product characteristics

Jumper

M12 plug / M12 socket

Free from silicone

Free from halogen

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design AC/DC

Operating voltage [V] 250 AC / 300 DC

Current rating [A] 3

Environment

Ambient temperature [°C] -25...85

Protection IP 68

Mechanical data

Design straight / straight

Material body PUR

Material nut Brass; nickel-plated


Tightening torque for knurled nut [Nm] plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9

Weight [kg] 0.046

Electrical connection

Connection PUR cable / 0.6 m;
3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.3 mm; halogen-free

Sheath colour black

Wiring

Remarks

Pack quantity [piece] 1



E11402


VDOGH030MSS00.6H03STGH030MSS

Connection technology

replaced by: EVC041

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVC041



Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Sans silicone

Sans halogène

Contacts dorés

Données électriques

Technologie AC/DC

Tension d'alimentation [V] 250 AC / 300 DC

Courant de sortie [A] 3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Protection IP 68

Données mécaniques

Version droit / droit

Matière corps PUR

Matière bague moletée laiton; nickelé

Couple de serrage maxi pour écrou [Nm] embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9



Poids [kg] 0,046

Raccordement électrique

Raccordement câble PUR / 0,6 m;
3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,3 mm; sans halogène

Couleur de la gaine noir

Branchement



Remarques

Quantité [pièce] 1

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



E11402

VDOGH030MSS00,6H03STGH030MSS

Technologie de connexion

remplacé par: EVC041