



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 4DI FKT M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

1 étiquette
2 fixation adaptateur infrarouge



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	250
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4	
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	18...30; (via câble plat)
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	0...2
Niveau du signal logique haut	[V]	> 11
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui
Sorties		
Technologie		AS-i



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 4DI FKT M12

Conditions d'utilisation								
Température ambiante		[°C]	-25...50					
Remarque sur la température ambiante			courant pour l'alimentation des capteurs: < 200 mA					
			-25...70 °C: < 150 mA					
Indice de protection			IP 67					
Tests / homologations								
CEM			EN 50295					
Classification AS-i								
Version AS-i			2.1					
Adressage AS-i			Adressage IR possible					
Mode d'adressage étendu			non					
Profil AS-i			S-0.F.E					
Configuration E/S AS-i		[hex]	0					
Code ID AS-i		[hex]	F.E					
Affectation des bits de paramètres		Bit de paramètre	Désignation					
		P0	sélection état logique haut actif / bas actif	/	broche	2 /	Connecteur femelle	I-1 / FKT 1
		P1	sélection état logique haut actif / bas actif	/	broche	2 /	Connecteur femelle	I-2 / FKT 2
		P2	sélection état logique haut actif / bas actif	/	broche	2 /	Connecteur femelle	I-3 / FKT 3
		P3	sélection état logique haut actif / bas actif	/	broche	2 /	Connecteur femelle	I-4 / FKT 4
Données mécaniques								
Poids		[g]	107,7					
Type de montage			interface AS-i vers des embases pour câble plat					
Matières			PBT					
Afficheurs / éléments de service								
Indication		fonctionnement			LED, vert			
		erreurs			LED, rouge			
		Fonction			LED, jaune			
Accessoires								
Accessoires en option			Embase du module					



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 4DI FKT M12


Remarques

Remarques	Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :
	I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4
	Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.
	En cas de défaut, l'activité haute ou basse (principe NO ou NF) des entrées contrôle de fonction peut être réglée séparément.
	En cas de défaut, la LED rouge de l'entrée correspondante est allumée et en plus la LED 2 (FAULT) clignote.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK / PG:

Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2	entrée contrôle de fonction
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données
5	non utilisé