


Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 3DO T M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5203

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 étiquette
2 fixation adaptateur infrarouge



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA]	50
Courant de sortie total [A]	2
Chien de garde intégré	oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 3
-------------------------------	---------------------------

Sorties

Technologie	AS-i
Nombre des sorties TOR	3
Technologie	PNP
Plage de tension DC [V]	15...30; (selon TBTP)
Courant max. par sortie [mA]	1000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))
Résistance courts-circuits	oui
Séparation galvanique	oui


Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 3DO T M12

Tests / homologations		
CEM	EN 50295	
Classification AS-i		
Version AS-i	2.1	
Mode d'adressage étendu	oui	
Profil AS-i	S-8.A.E	
Configuration E/S AS-i	[hex]	8
Code ID AS-i	[hex]	A.E
Données mécaniques		
Poids	[g]	108,6
Type de montage	interface AS-i vers des embases pour câble plat avec alimentation externe	
Matières	PBT	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	LED, vert
	erreurs	LED, rouge
	Fonction	LED, jaune
Accessoires		
Accessoires en option	Embase du module	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
par embrochage dans l'embase, FK-E:		
Connecteur: M12; codage: A		
 Sorties 1non utilisé 2non utilisé 3tension externe AUX - 4sortie de commutation + 5non utilisé		