




Module AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5215

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 étiquette



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 235
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	4; (2 x 2)	
Technologie des entrées TOR	PNP	
Alimentation capteurs, entrées	AS-i	
Alimentation en tension	[V]	20...30
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 5
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui	
Sorties		
Technologie	AS-i	



Module AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Conditions d'utilisation						
Température ambiante		[°C]	-25...85			
Indice de protection			IP 67			
Tests / homologations						
CEM		EN 50295				
Classification AS-i						
Profil AS-i		S-0.1				
Configuration E/S AS-i		[hex]	0			
Code ID AS-i		[hex]	1			
Certificat AS-i		01302				
Affectation des bits de données		bit de données	D0	D1	D2	D3
		Connecteur femelle	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		broche	4	2	4	2
Données mécaniques						
Type de montage		interface AS-i vers des embases pour câble plat				
Matières		PBT				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		fonctionnement		LED, vert		
		Fonction		LED, jaune		
Remarques						
Unité d'emballage		1 pièces				
Raccordement électrique						
par embrochage dans l'embase, FK / PG:						
Connecteur: M12; codage: A						
