




Répéteur AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 connecteur avec bornes à ressort
- 2 étiquette
- 3 fixation sur rail DIN



Application		
Application		Prolongation du réseau AS-i de 100 m
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	60; (par ligne AS-i)
Sorties		
Technologie		AS-i
Séparation galvanique		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Remarque sur la température ambiante		cULus: ... 65 °C
Température de stockage	[°C]	-25...75
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Indice de protection		IP 20
Degré de pollution		2
Tests / homologations		
CEM		EN 62026-2



Répéteur AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III


Homologation UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	alimentation en tension	Low Voltage / Limited Energy
	Numéro de fichier UL	E205959
Données mécaniques		
Poids	[g]	170
Type de montage	Montage sur rail DIN	
Matières	PA 6.6	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	2 x LED, vert
	Fonction	LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	bornier débrochable	
	Shunt pour la terminaison de bus	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

Répéteur AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III

Raccordement électrique

Raccordement



	câble AS-i de départ
A2-	AS-i - ligne 2
A2+	AS-i + ligne 2
A2-	AS-i - ligne 2
A2+	AS-i + ligne 2
	câble AS-i d'entrée
A1+	AS-i + ligne 1
A1-	AS-i - ligne 1
A1+	AS-i + ligne 1
A1-	AS-i - ligne 1
T1	Shunt pour la terminaison de bus
T2	Shunt pour la terminaison de bus