



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/0-20mA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available



Caractéristiques du produit

Boîtier	montage sur rail
---------	------------------

Application

Application	contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
-------------	---

Données électriques

Tolérance tension nominale [%]	10
Tolérance tension nominale 2 [%]	10
Fréquence nominale AC [Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1; Nombre des sorties relais: 1
-------------------------------	---

Sorties

Nombre des sorties relais	1
Pouvoir de coupure	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Nombre des sorties analogiques	1
Sortie analogique (courant) [mA]	0...20
Charge maxi [Ω]	500

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de réglage [Imp/min]	500...5000
----------------------------	------------



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/0-20mA

Exactitude / déviations		
Hystérésis	[% de Sr]	5...100
Répétabilité	[% de Sr]	1
Temps de réponse		
Temporisation de démarrage	[s]	0,5...15
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation	réglage fin dans la plage par potentiomètre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...70
Indice de protection	IP 40	
Protection bornes	IP 20	
Données mécaniques		
Boîtier	montage sur rail	
Matières	plastique	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	LED, rouge
Raccordement électrique		
Raccordement		