




Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIK3012BWRKG/IO/US



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Portée [mm]	12
Interface de communication	IO-Link
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 65

Application

Application	évaluation simple de sous-vitesse pour des mouvements rotatifs et linéaires; blocage
-------------	--

Données électriques

Tension nominale DC [V]	10...30
Consommation [mA]	< 10
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui

Sorties

Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Résistance courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Portée [mm]	12
Portée réglable	non
Portée de travail [mm]	0...9,72

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de réglage [Imp/min]	5...14400
----------------------------	-----------



Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIK3012BWRKG/IO/US

Principe de mesure

inductif

Exactitude / déviations

Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3

Hystérésis [% de Sr] 10

Temps de réponse

Temporisation de démarrage [s] 0...30; (En pas de: 100 ms; par défaut: 15 s)

Fréquence d'amortissement max. [Imp/min] 18000

Interfaces

Interface de communication IO-Link

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Température de stockage [°C] -25...85

Indice de protection IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K

Tests / homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B
	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Tenue aux vibrations	DIN EN 60947-5-2	20 g (10...3000 Hz)
		50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
MTTF [Années]		664
Homologation UL	N° d'agrément UL	A008

Données mécaniques

Poids [g]	121,5
Boîtier	boîtier fileté
Type de montage	encastrable
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 65
Désignation du filetage	M30 x 1,5
Matières	boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Couple de serrage [Nm]	50

Afficheurs / éléments de service

Indication	Mode SIO	
	étage de sortie sous courant	4 x LED, jaune
	mode IO-Link	
	cible dans l'étendue de mesure	4 x LED, jaune
	cible en dehors de l'étendue de mesure	4 x LED, jaune clignote



Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIK3012BWRKG/IO/US

Accessoires

Fourniture



écrous de fixation: 2

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement



4: OUT / IO-Link