


DV2300



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IOL/Bracket



Application	
Application	signalisation des états de la machine
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 200
Entrées	
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6
Interfaces	
Interface de communication	IO-Link



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min.	3,2	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	1467

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...50
Température de stockage	[°C]	-40...75
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Pression d'air	[kPa]	< 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Indice de protection		IP 65

Tests / homologations		
Homologation UL	alimentation en tension	Class 2

Données mécaniques		
Poids	[g]	465,7
Type de montage		Socle de montage
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 280
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC

Afficheurs / éléments de service		
Indication	segment LED	3 x 4 LED

Accessoires		
Accessoires en option	fixation de base, E89060	
	dispositif de fixation pour mur, E89061	
	Adaptateur de montage, E89063	
	fixation avec sortie de câble latérale, E89064	
	Tube de montage, E89065	
	Tube de montage, E89066	
	Tube de montage, E89067	

Remarques		
Remarques	Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.	
Unité d'emballage	1 pièces	

DV2300



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; codage: A



1	L+
2	non utilisé
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammes et courbes

