


DX2031



Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps

DISPLAY/FX460/DC



Caractéristiques du produit		
Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Application		
Application	Appareil universel pour afficher et évaluer toutes les grandeurs physiques issues de séquences d'impulsions	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC
Consommation	[mA]	100
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	2	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Température de stockage	[°C]	-25...70
Indice de protection	IP 65	
Protection bornes	IP 20	
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Données mécaniques		
Poids	[g]	302,5
Type de montage	découpe tableau de commande: 91 x 43 mm	
Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Matières	Noryl UL94-V-0	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	affichage couleur	afficheur LCD entièrement graphique, Ecran tactile




Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps

DISPLAY/FX460/DC

Raccordement électrique

bornes à vis:

Raccordement



NC: non utilisé