


## Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0002H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC007

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

## Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...30 DC

## Sorties

Technologie

PNP

## Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

## Données mécaniques

Dimensions

[mm]

27 x 15 x 39

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, revêtement anti-adhésif

## Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

2 x LED, jaune

fonctionnement

1 x LED, vert

## Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

# E10869



## Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0002H04

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir; irradié; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | noir  |
| BN = | brun  |
| BU = | bleu  |
| WH = | blanc |