


Câble avec prise femelle

ADOGA030MSS0005E03



Application

Caractéristique spécifique

Aptitude pour des câbles en mouvement

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (40° C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

Homologation UL	Ta	< 75 °C
	Numéro de fichier UL	E191684

Données mécaniques

Poids	[g]	197,8
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 2 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

E10191



Câble avec prise femelle

ADOGA030MSS0005E03

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Couleurs des fils conducteurs :

vert

rouge / noir

rouge/blanc