


E11564



Câble de connexion

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection	III	
Courant de sortie total	[A]	3
Sorties		
Technologie	PNP	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection	IP 68	
Données mécaniques		
Poids	[g]	56,2
Matières	PUR	
Matière du corps	PUR	
Matière écrou moleté	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	




Câble de connexion

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 1,5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Raccordement



Raccordement électrique - Buchse



Raccordement



E11564



Câble de connexion

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm