


Câble de connexion

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS



Application

Caractéristique spécifique	Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	bus CAN

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...80
Température de stockage	[°C]	-40...80
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	50,2
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 5 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 1 Mio.



Câble de connexion


VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm




Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 7,2 mm, blindé; torsadé; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / torsadé + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / torsadé

Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 7,2 mm, blindé; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :
BK = noir
BU = bleu
RD = rouge
WH = blanc
screen = blindage

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm

