

## Détecteur inductif

IA-2010-BBOW/Sonderkabel

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Caractéristiques du produit

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| Fonction de sortie |  | normalement fermé |
| Portée [mm]        |  | 10                |
| Boîtier            |  | cylindrique       |
| Dimensions [mm]    |  | Ø 20              |

## Données électriques

|                                  |  |             |
|----------------------------------|--|-------------|
| Fréquence AC [Hz]                |  | 47...63     |
| Tension d'alimentation [V]       |  | 20...250 AC |
| Classe de protection             |  | II          |
| Protection inversion de polarité |  | non         |

## Sorties


|                                                                     |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| Fonction de sortie                                                  |  | normalement fermé      |
| Chute de tension max. sortie de commutation AC [V]                  |  | 5,5                    |
| Courant de sortie minimum [mA]                                      |  | 5                      |
| Courant résiduel max. [mA]                                          |  | 2,5                    |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] |  | 300; (500 (...50 °C))  |
| Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]      |  | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Fréquence de commutation AC [Hz]                                    |  | 20                     |
| Protection courts-circuits                                          |  | non                    |
| Protection surcharges                                               |  | non                    |



## Détecteur inductif

IA-2010-BBOW/Sonderkabel

| Zone de détection                    |                     |                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Portée                               | [mm]                | 10                                                                |
| Portée réelle Sr                     | [mm]                | $10 \pm 10 \%$                                                    |
| Portée de travail                    | [mm]                | 0...8,1                                                           |
| Exactitude / déviations              |                     |                                                                   |
| Facteur de correction                |                     | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
| Hystérésis                           | [% de Sr]           | 1...15                                                            |
| Dérive du point de commutation       | [% de Sr]           | -10...10                                                          |
| Conditions d'utilisation             |                     |                                                                   |
| Température ambiante                 | [°C]                | -25...80                                                          |
| Indice de protection                 |                     | IP 67                                                             |
| Données mécaniques                   |                     |                                                                   |
| Boîtier                              |                     | cylindrique                                                       |
| Type de montage                      |                     | non encastrable                                                   |
| Dimensions                           | [mm]                | Ø 20                                                              |
| Matières                             |                     | PBT                                                               |
| Afficheurs / éléments de service     |                     |                                                                   |
| Indication                           | état de commutation | 1 x LED, jaune                                                    |
| Accessoires                          |                     |                                                                   |
| Fourniture                           |                     | Brides de fixation: 1                                             |
| Remarques                            |                     |                                                                   |
| Unité d'emballage                    |                     | 1 pièces                                                          |
| Raccordement électrique              |                     |                                                                   |
| Câble: 2 m; 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> |                     |                                                                   |
| Raccordement                         |                     |                                                                   |



BN = Couleurs des fils conducteurs : brun  
 BU = bleu