




Câble avec prise femelle

ADOAO140MSS0005H10

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application			
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Sans silicone		oui	
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC	
Courant de sortie total	[A]	3	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Indice de protection		IP 67	
Données mécaniques			
Poids	[g]	579	
Dimensions	[mm]	45 x 20 x 47	
Matières		PUR	
Matière du corps		PUR	
Matière écrou moleté		laiton, nickelé	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 12,5 x diamètre du câble
		vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
		sollicitation de torsion	

E11226



Câble avec prise femelle

ADOAO140MSS0005H10

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M16, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U: non utilisé
R: non utilisé
G: non utilisé
M: non utilisé

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
GN = vert
GY = gris
PK = rose
RD = rouge
WH = blanc
YE = jaune