




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC265  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



| Application                 |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique  | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
| Sans silicone               | oui                                          |
| Données électriques         |                                              |
| Tension d'alimentation [V]  | < 60 AC / < 75 DC                            |
| Classe de protection        | III                                          |
| Courant de sortie total [A] | 3                                            |
| Conditions d'utilisation    |                                              |
| Température ambiante [°C]   | -25...85                                     |
| Indice de protection        | IP 68                                        |
| Données mécaniques          |                                              |
| Matières                    | PUR                                          |
| Matière du corps            | PUR                                          |
| Matière écrou moleté        | laiton, nickelé                              |
| Remarques                   |                                              |
| Unité d'emballage           | 1 pièces                                     |



## Câble de connexion

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

