

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1/1,3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

8

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

8

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection [mm]

1

Longueur de la tête de
détection [mm]

5

Longueur totale [mm]

1300

Rayon de courbure minimum [mm]

20

Matières

Adaptateur: ABS

E20406



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1/1,3M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces