


Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-E3/2,5m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

85

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

85

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...150

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection [mm]

3

Longueur de la tête de
détection [mm]

10

Longueur totale [mm]

2500

Rayon de courbure minimum [mm]

20

Matière des fibres optiques

verre

E20538



Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-E3/2,5m

Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces