


Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Pour utilisation dans des applications industrielles

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Portée des fibres optiques

[mm]

70

OBF

Portée des fibres optiques

[mm]

100

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques

[mm]

630

OO50

Portée des fibres optiques

[mm]

300

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...70

Données mécaniques

Poids

[g]

48,5

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

Longueur de la tête de détection [mm]	35
Longueur totale [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Disposition des fibres	⦿
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	2 x 1
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PE
Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 2 x M6 (3,1 mm), inox
	disques dentés: 2
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces