




Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-R8/0,3m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

70

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

coudé

Longueur totale [mm]

300

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Matières

Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres
optiques

aluminium

Matière de la gaine des fibres
optiques

aluminium

E20395



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-R8/0,3m

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces