



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-M-V-R4/3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available

Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type OBF

OBF

Portée des fibres optiques [mm] 26

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...150

Données mécaniques

Type tête de détection coudé

Longueur totale [mm] 3000

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Matière des fibres optiques verre

Matière de la tête des fibres
optiques inox (1.4305/303)Matière de la gaine des fibres
optiques métal et silicone

Accessoires

Fourniture E20103

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces