


Fibres optiques système barrage

FE-50-V-V-X/2,5M



1 Détection

Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Application

Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type

OBF; OMF

OBF

Portée des fibres optiques

[mm]

93

OMF

Portée des fibres optiques

[mm]

93

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-58...315

Données mécaniques

Poids

[g]

1161,5

Hauteur de la tête de détection

[mm]

12

Largeur de la tête de détection

[mm]

143

Longueur de la tête de détection

[mm]

85

**Fibres optiques système barrage**

FE-50-V-V-X/2,5M

Dimensions de la tête de détection [mm]	12 x 143 x 85
Longueur totale [mm]	2500
Rayon de courbure minimum [mm]	19
Matières	équerre de fixation: inox (1.4301/304)
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces