




Détecteur inductif

IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	50
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	92 x 80 x 40
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	4,6
Courant de sortie minimum	[mA]	4
Courant résiduel max.	[mA]	0,6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	400
Fréquence de commutation DC	[Hz]	90
Protection courts-circuits		oui

**Détecteur inductif**

IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US

Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection	
Portée [mm]	50
Portée de travail [mm]	0...40,5; (montage encastré en acier doux)

Exactitude / déviations	
Facteur de correction	acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr]	3...20
Dérive du point de commutation [% de Sr]	-15...15

Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations	
CEM	EN 60947-5-2

Données mécaniques	
Boîtier	rectangulaire
Type de montage	encastrable
Dimensions [mm]	92 x 80 x 40
Matières	PPE; laiton nickelé

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune

Accessoires	
Fourniture	Bouchon de fermeture: 1

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,15 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Détecteur inductif

IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US

Raccordement

