


EVC812



Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKPG



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Température de stockage [°C]	-25...55
Humidité de stockage [%]	10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée	1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Poids [g]	32,4
Matière du corps	PA 6.6
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Matière des joints	FKM

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

EVC812



Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKPG

Raccordement électrique


bornes à vis: 0,25...1 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
WH = blanc
BU = bleu
BK = noir
couleurs selon DIN EN 60947-5-2