




Câble de connexion

VDOAH030VAS00,6P03STGF030VAS



| Application                           |                                                                                     |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique            | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |                                           |
| Application                           | zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire                        |                                           |
| Sans silicone                         | oui                                                                                 |                                           |
| Données électriques                   |                                                                                     |                                           |
| Tension d'alimentation                | [V]                                                                                 | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Classe de protection                  |                                                                                     | III                                       |
| Courant de sortie total               | [A]                                                                                 | 3                                         |
| Conditions d'utilisation              |                                                                                     |                                           |
| Température ambiante                  | [°C]                                                                                | -25...80                                  |
| Température ambiante en mouvement     | [°C]                                                                                | 5...80                                    |
| Indice de protection                  |                                                                                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K               |
| Tests / homologations                 |                                                                                     |                                           |
| Homologation UL                       | alimentation en tension                                                             | Class 2                                   |
| Données mécaniques                    |                                                                                     |                                           |
| Poids                                 | [g]                                                                                 | 41,2                                      |
| Dimensions                            | [mm]                                                                                | 10 x 10 x 36                              |
| Matières                              | boîtier: PP Sans halogène; Joint d'étanchéité: EPDM                                 |                                           |
| Matière écrou moleté                  | inox (1.4404 / 316L)                                                                |                                           |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui                                                                                 |                                           |



## Câble de connexion

VDOAH030VAS00,6P03STGF030VAS

|                                       |                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 10 x diamètre du câble                                                                          |
|                                       | vitesse de passage                        | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | cycles de courbure                        | > 1 Mio.                                                                                             |
|                                       | sollicitation de torsion                  | ± 180 °/m                                                                                            |

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

