



Câble avec prise femelle

ADOAH050VAS0010L05



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application		zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Courant de sortie total (UL)	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...100
Remarque sur la température ambiante		cULus: ...50
Température ambiante en mouvement	[°C]	5...100
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)		cULus: ...50
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques		
Poids	[g]	479
Dimensions	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Matières		boîtier: PVC orange; Joint d'étanchéité: EPDM
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui

Câble avec prise femelle

ADOAH050VAS0010L05

Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 1 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5,2 mm, blindé; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm;
 Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc



Câble avec prise femelle

ADOAH050VAS0010L05

Diagrammes et courbes

Courbe d'atténuation de blindage



x Fréquence (MHz)
y Atténuation de blindage (dB)
selon DIN EN 60512-23-3