




Détecteur inductif

INV2004DARKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 détecteur 1
- 2 détecteur 2
- 3 LED OUT 1
- 4 LED OUT 2



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	2 x normalement ouvert
Portée [mm]	4
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	33 x 60 x 64
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; (; selon TBTP)
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Sorties	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	2 x normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	4,6



Détecteur inductif

INV2004DARKG/US



Courant de sortie minimum	[mA]	4
Courant résiduel max.	[mA]	0,8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	500
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[mm]	4
Portée réelle Sr	[mm]	4 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...3,25
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	33 x 60 x 64
Matières		boîtier: PA; vis: inox; rondelle: inox
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	2 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		rondelles: 2
		vis à tête cylindrique: 2 x M5 x 18
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Détecteur inductif

INV2004DARKG/US

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir

BN = brun

BU = bleu

WH = blanc