




Détecteur de position pour vannes à mouvement linéaire

IX-3080-DPKG/1LED

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 Course max. de la tige
- 2 Etendue de mesure
- 3 valeur initiale de l'étendue de mesure point zéro



Caractéristiques du produit		
Dimensions	[mm]	67,5 x 43 x 110
Application		
Application	Signalisation de position pour vannes à siège et vannes à membrane; Mesure de distance absolue	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...36 DC
Consommation	[mA]	42; (24 V)
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui



Détecteur de position pour vannes à mouvement linéaire

IX-3080-DPKG/1LED

Retard à la disponibilité max. [ms]	2000
-------------------------------------	------

Sorties	
Sortie analogique (tension) [V]	1...5
Résistance de charge min. [Ω]	1000
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Zone de détection	
Etendue de mesure [mm]	0...80
Vitesse max. de la cible [m/s]	1
Résolution course de la vanne [mm]	0,2
Cible	disque cylindrique
	Ø 24 mm $\pm$ 0,05 mm
	hauteur minimum 10 mm
	surface plate
	acier inoxydable selon DIN17440, numéro de matière 1.4404/316L

Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Remarque sur la température ambiante	en cas de câble à pose fixe
Indice de protection	IP 65; IP 67

Tests / homologations		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV pince de couplage
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	3 V

Données mécaniques	
Poids [g]	191,5
Dimensions [mm]	67,5 x 43 x 110
Matières	PA; TPE; PP; LCP

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, vert

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

IX5002




Détecteur de position pour vannes à mouvement linéaire

IX-3080-DPKG/1LED

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu