


KT5006



Détecteur sensitif capacitif

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	Ø 100 / L = 11
Application		
Principe de fonctionnement		statique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...30 DC
Consommation	[mA]	30
Classe de protection		III



Détecteur sensitif capacitif

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	500

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Résistance courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Temps de réponse

Temps de réponse [ms]	35
-----------------------	----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67; IP 69K; (face frontale)

Tests / homologations

MTTF [Années]	394
---------------	-----

Données mécaniques

Poids [g]	129,5
Dimensions [mm]	Ø 100 / L = 11
Matières	face active: PA Grilamid TR 90UV transparent; boîtier: PC/ABS noir; Enjoliveur de couleur: PC/ABS vert

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	8 x LED, rouge
	fonctionnement	8 x LED, vert

Accessoires

Accessoires en option	enjoliveur en différentes couleurs
-----------------------	------------------------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PUR

Connecteur: 1 x M8; codage: A



KT5006



Détecteur sensitif capacitif

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Raccordement

