

Détecteur sensitif capacitif

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Application

Principe de fonctionnement	dynamique
----------------------------	-----------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	12...30 DC
Consommation [mA]	30
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	500

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui
Durée signal de sortie [ms]	300



Détecteur sensitif capacitif

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M

Temps de réponse		
Temps de réponse	[ms]	35
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67; IP 69K; (face frontale)
Données mécaniques		
Poids	[g]	136,5
Dimensions	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Matières		face active: PA Grilamid TR 90UV transparent; boîtier: PC/ABS noir
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	8 x LED, rouge
	Fonction	8 x LED, vert à piloter via broche 2
Accessoires		
Accessoires en option		enjoliveur en différentes couleurs
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 0,3 m, PUR		
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		



Raccordement

