


M9H200



Détecteur de position résistant à la pression pour vérins hydrauliques

M9B3002BBPKG/B/AM/500 /US



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	2
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M14 x 1,5 / L = 53

Application

Caractéristique spécifique	Boîtier entièrement métallique
Application	vérin hydraulique
Fluides	Détecte les métaux ferreux
Pression d'éclatement min. [bar]	2000
Tenue en pression [bar]	500

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	< 23
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	1,6
Courant résiduel max. [mA]	0,1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	1000
Protection courts-circuits	oui
Résistance courts-circuits	oui

M9H200



Détecteur de position résistant à la pression pour vérins hydrauliques

M9B3002BBPKG/B/AM/500 /US

Protection surcharges	oui
-----------------------	-----

Zone de détection

Portée [mm]	2
Portée réelle Sr [mm]	2 ± 10 %
Portée de travail [mm]	0...1,62

Exactitude / déviations

Hystérésis [% de Sr]	< 15
Dérive du point de commutation [% de Sr]	10
Répétabilité [% de Sr]	10

Conditions d'utilisation

Pic de pression [bar]	1000
Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 65; IP 68; IP 69K

Tests / homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes / 10...3000 Hz -20...50 °C
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées / -40...85 °C
Tenue aux chocs permanents	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms ; 4000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées / -20...50 °C
MTTF [Années]		2130
Homologation UL	N° d'agrément UL	C005

Données mécaniques

Poids [g]	41,8
Boîtier	boîtier fileté
Type de montage	encastrable
Dimensions [mm]	M14 x 1,5 / L = 53
Désignation du filetage	M14 x 1,5
Matières	boîtier: inox inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM; fenêtre LED: PEI
Couple de serrage [Nm]	< 25
Boîtier entièrement métallique	oui

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

M9H200



Détecteur de position résistant à la pression pour vérins hydrauliques

M9B3002BBPKG/B/AM/500 /US

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement



Diagrammes et courbes

