




Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-ANKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5113 + E11801
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 face active



Caractéristiques du produit		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	41 x 30 x 27
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2



Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-ANKG/US

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	300
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

Zone de détection

Sensibilité magnétique	[mT]	3
Vitesse de passage	[m/s]	< 5

Exactitude / déviations

Hystérésis	[mm]	1
Répétabilité	[mm]	0,1

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Données mécaniques

Face active		frontal
Type de vérin		vérins à corps profilé
Dimensions	[mm]	41 x 30 x 27
Matières		aluminium; plastique

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-ANKG/US

Raccordement

