


MN204S



Détecteur à codage magnétique

MN16005-AKOG/-H



- 1 détecteur
2 cible codée



Caractéristiques du produit

Fonction de sortie	2 x normalement ouvert, 1 x normalement fermé; (libres de potentiel)
Portée [mm]	5; (avec cible définie)
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	36 x 13 x 26

Application

Version	cible codée
Mode de fonctionnement	fonctionnement permanent

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	24 DC
Tension assignée d'isolement [V]	60
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	non
Résistance interne (Ri) [Ω]	10; (1 W)

Sorties

Fonction de sortie	2 x normalement ouvert, 1 x normalement fermé; (libres de potentiel)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	50
Fréquence de commutation DC [Hz]	150
Données de sortie	Type d'interface A
Résistance courts-circuits	non
Charge capacitive maximale CL_max [nF]	20

Zone de détection

Portée [mm]	5; (avec cible définie)
-------------	-------------------------



Détecteur à codage magnétique

MN16005-AKOG/-H

Distance de déclenchement sûr s(ar)	[mm]	15
Temps de réponse		
Temps de réponse pour la mise en sécurité	[ms]	10
Durée de coupure max.	[ms]	0,1
Temps de commutation max. y compris rebondissement	[ms]	0,6
Conditions d'utilisation		
Applications		classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries
Température ambiante	[°C]	-25...80
Remarque sur la température ambiante		durée d'utilisation ≤ 87600 h
Température ambiante	[°C]	10...40
Remarque sur la température ambiante		durée d'utilisation ≤ 175200 h
Humidité relative de l'air max.	[%]	brèvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 %
Pression d'air	[kPa]	80...106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Brouillard salin		non
Indice de protection		IP 67; IP 69K; (pose sécurisée des câbles)
Tests / homologations		
CEM	IEC 60947-5-1	
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	IEC 60068-2-6	10 g (10...55 Hz)
Classification de sécurité		
Durée d'utilisation TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire)		20 ans
B10D		20.000.000; (sans charge; pour charge max. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)
Données mécaniques		
Poids	[g]	217
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	36 x 13 x 26
Matières		PA
Couple de serrage	[Nm]	0,8...2
Accessoires		
Fourniture		cible codée
		capuchons: 4
Remarques		
Remarques		en combinaison avec un boîtier de contrôle de type G150xS / AC4x2S, il est possible d'atteindre jusqu'à PL e (ISO 13849-1) ou SIL cl 3 (CEI 62061)
Unité d'emballage		1 pièces


Détecteur à codage magnétique

MN16005-AKOG/-H

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm²

Raccordement



1: bloc logique relatif à la sécurité
2: automate programmable (API)
Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
GN = vert
GY = gris
PK = rose
WH = blanc
YE = jaune