




Amplificateurs pour détecteurs Namur

NV0201 115VAC,RL

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: N0032A  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



| Application                                |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Application                                | surveillance de court-circuit; Surveillance du câble |
| Données électriques                        |                                                      |
| Tolérance de la tension d'alimentation [%] | -15...10                                             |
| Tension d'alimentation [V]                 | < 115 AC                                             |
| Nombre de voies                            | 2                                                    |
| Sorties                                    |                                                      |
| Technologie                                | relais                                               |
| Pouvoir de coupure                         | 5 A, 250 V AC / 100 VA                               |
| Fréquence de commutation AC [Hz]           | 20                                                   |
| Conditions d'utilisation                   |                                                      |
| Température ambiante [°C]                  | -20...60                                             |
| Indice de protection                       | IP 30                                                |
| Protection bornes                          | IP 20                                                |
| Tests / homologations                      |                                                      |
| Homologation                               | PTB Ex-95.C.2142X                                    |

