




Système réflexion directe

OAT-FKOA/T

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 sélecteur et potentiomètre derrière le capot de protection
photorécepteur derrière la lentille supérieure
émetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	20...250 AC/DC
Consommation de puissance max.	[VA]	2
Classe de protection		II
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Technologie		relais
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Pouvoir de coupure		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Fréquence de commutation AC	[Hz]	10



Système réflexion directe

OAT-FKOA/T

Fréquence de commutation	[Hz]	10
Protection courts-circuits		non
Protection surcharges		non
Temporisation	[s]	0,5...2 (0,15...3)
Zone de détection		
Portée	[mm]	5...1500; (papier blanc 200 x 200 mm)
Portée réglable		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	90 x 30 x 70
Matières		PPO modifié
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge
Eléments de service		Temporisation à l'enclenchement ou au déclenchement à sélectionner par commutateur
Accessoires		
Fourniture		Equerre de fixation
		tournevis
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Système réflexion directe

OAT-FKOA/T

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²

Raccordement

